



Spéculums vaginaux jetables KleenSpec®
de Welch Allyn avec système d'éclairage sans fil

Une avancée dans la technologie de la santé des femmes
qu'on ne peut qualifier de rien de moins que brillante.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Vous pouvez donc maintenant profiter d'une meilleure vue de la zone d'examen sans devoir subir l'encombrement d'un cordon.

Le système d'éclairage KleenSpec® sans fil de Welch Allyn est doté d'une conception sans fil; ainsi vous n'aurez jamais plus à vous inquiéter au sujet des cordons qui vous nuisent ou qui se brisent.

De plus, les diodes électroluminescentes (DEL) blanches de 5 500° K, comparativement aux lampes à halogène, vous procurent une lumière de qualité supérieure, plus blanche et brillante qui favorise une vue plus réelle de la couleur des tissus pendant un examen.



DEL PAR RAPPORT À L'HALOGÈNE



Le système d'éclairage KleenSpec® sans fil de Welch Allyn changera la façon dont vous examinez vos patientes et il s'insère facilement dans le spéculum vaginal jetable KleenSpec®.

Sans fil et pratique, axé sur vos besoins

- Pas de cordon qui nuit, devant être nettoyé ou qui se brise pendant les procédures
- En utilisation continue pour une durée de 80 minutes
- La pile au lithium-ion permet un temps de recharge de six heures
- Mise en marche/arrêt automatique — insérez le système d'éclairage dans le spéculum vaginal et il s'allume automatiquement; retirez-le et il s'éteint

Source d'éclairage de qualité supérieure qui rehausse les examens des patientes

- Pas de remplacement d'ampoule requis, ce qui réduit les coûts
- Technologie à DEL blanches de 5 500° K qui procure un éclairage plus blanc et brillant
- Permet une vue rehaussée, plus réelle et uniforme des tissus de la zone d'examen, sans zones assombries ni chaudes
- Dégage beaucoup moins de chaleur que les lampes conventionnelles, pour un plus grand confort



Système d'éclairage Série 790
Montré avec l'illuminateur sans fil n° 79910
et un socle de recharge




La conception des spéculums vaginaux KleenSpec® Série 590 a été repensée pour mieux répondre à vos besoins.

Nouvelle conception ergonomique qui rehausse les examens des patientes

- Une poignée plus grande qui procure une meilleure manœuvrabilité et un meilleur équilibre
- Une meilleure manipulation pendant les examens
- Un tuyau de lampe de nouvelle conception offrant une zone homogène et éliminant les reflets vers l'arrière de sorte que toute la lumière soit projetée vers l'avant
- De l'acrylique doux moulé qui ne pince pas et qui ne plie pas les tissus, procurant un plus grand confort pour la patiente
- Une poignée plus solide et une connexion plus flexible que les produits de substitution à bas prix

Jetable, pour votre commodité

- Le spéculum à usage unique élimine le temps et la dépense de traitement des spéculums en métal
- Améliore la sécurité des patientes en réduisant les risques de contamination croisée



Spéculums vaginaux KleenSpec® Série 590
Spéculums disponibles dans les formats Petit (n° 59000),
Moyen (n° 59001) et Grand (n° 59004)




n° 78810

Le spéculum vaginal KleenSpec® Série 590 est compatible au système d'éclairage avec cordon (n° 78810) ainsi qu'au nouveau système d'éclairage sans fil (n° 79910).

Renseignements pour passer les commandes

Spéculums vaginaux KleenSpec® Série 590 de qualité supérieure

- 59000 Spéculums vaginaux jetables KleenSpec® Série 590 de qualité supérieure, Petit (24/boîte; 4 boîtes/caisse)
59001 Spéculums vaginaux jetables KleenSpec® Série 590 de qualité supérieure, Moyen (24/boîte; 4 boîtes/caisse)
59004 Spéculums vaginaux jetables KleenSpec® Série 590 de qualité supérieure, Grand (19/boîte; 4 boîtes/caisse)



Spéculums vaginaux KleenSpec® Série 590 de qualité supérieure avec tube d'évacuation de fumée

- 59005 Spéculums vaginaux jetables KleenSpec® Série 590 de qualité supérieure avec tube d'évacuation de fumée, Petit (11/boîte; 4 boîtes/caisse)
59006 Spéculums vaginaux jetables KleenSpec® Série 590 de qualité supérieure avec tube d'évacuation de fumée, Moyen (11/boîte; 4 boîtes/caisse)



Système d'éclairage KleenSpec® sans fil

- 79910 Système d'éclairage KleenSpec® sans fil complet avec socle de recharge
79915 Identique à l'article ci-dessus, mais à des fins d'exportation — Préciser le pays et la tension; se conforme à la norme IEC 601-1
79920 Illuminateur KleenSpec® sans fil complet avec socle de recharge et cordon d'alimentation auxiliaire
79925 Identique à l'article ci-dessus, mais à des fins d'exportation — Préciser le pays et la tension; se conforme à la norme IEC 601-1
79900 Illuminateur KleenSpec® sans fil
73910 Socle de recharge pour l'illuminateur sans fil; à des fins d'exportation : 73912 (Europe), 73914 (RU), 73916 (Australie)
75910 Accessoire de cordon d'alimentation auxiliaire pour l'illuminateur sans fil; à des fins d'exportation : 75912 (Europe), 75914 (RU), 75916 (Australie)
59010 Gaine jetable pour système d'éclairage sans fil (100/boîte; 5 boîtes/caisse)



De plus, nous offrons une gamme complète de spéculums vaginaux et d'accessoires pour répondre à vos besoins :

Spéculums vaginaux KleenSpec® — Série 580 de qualité supérieure avec gaine de protection

- 58000S Spéculums vaginaux jetables KleenSpec® Série 580 de qualité supérieure avec gaine de protection, Petit (20/boîte; 4 boîtes/caisse)
58001S Spéculums vaginaux jetables KleenSpec® Série 580 de qualité supérieure avec gaine de protection, Moyen (20/boîte; 4 boîtes/caisse)
58004S Spéculums vaginaux jetables KleenSpec® Série 580 de qualité supérieure avec gaine de protection, Grand (15/boîte; 4 boîtes/caisse)

Spéculums vaginaux KleenSpec® — Série Économique

- 58600 Spéculums vaginaux jetables KleenSpec® Série 586 Économique, Petit (25/boîte; 4 boîtes/caisse)
58601 Spéculums vaginaux jetables KleenSpec® Série 586 Économique, Moyen (25/boîte; 4 boîtes/caisse)
78600 Illuminateur extensible (6/boîte; 6 boîtes/caisse) — Peut être stérilisé 50 fois avant la mise au rebut



Système d'éclairage KleenSpec® avec cordon d'illumination

- 78810 Système d'éclairage KleenSpec® (avec cordon) — Poignée avec lampe halogène 4,7 V, interrupteur de marche/arrêt et transformateur. 110 à 130 V, 60 Hz pour l'Amérique du Nord. Homologué UL, certifié par l'ACNOR
78815 Identique au modèle 78810, mais à des fins d'exportation — Préciser le pays et la tension; se conforme à la norme IEC 601-1
78800 Poignée avec lampe à halogène 4,7 V permanente et interrupteur de marche/arrêt
73410 Transformateur avec cordon de 1,5 m (5 pi) — 110 à 130 V, 50 Hz. Homologué UL, certifié par l'ACNOR
73315 Identique au modèle 73410, mais à des fins d'exportation — Préciser le pays et la tension; se conforme à la norme IEC 601-1
08800-U Lampe à halogène de recharge de 4,6 V à 4,7 V pour le système d'éclairage 78810
07800-U Lampe à halogène de recharge de 6 V pour le système d'éclairage 78010
58010 Gaine jetable pour le système d'éclairage à cordon (25/boîte; 5 boîtes/caisse)




Systèmes d'entreposage KleenSpec®

- 78820 Système d'entreposage de dispositifs d'éclairage KleenSpec®
58014 Distributeur de spéculums vaginaux KleenSpec®

Lampe d'examen Exam Light IV Green™ Series (GS)™ — Une autre innovation avec les DEL de Welch Allyn.

- 48810 Lampe d'examen GS Exam Light IV avec système de montage sur table/mur
48950 Support mobile pour la lampe d'examen GS Exam Light IV
48955 Dispositif de montage sur table/mur pour la lampe d'examen GS Exam Light IV
52640 Gaines jetables pour les lampes d'examen GS Exam Light III et GS Exam Light IV (25/boîte, 5 boîtes/caisse)

n° 48810



Pour de plus amples renseignements, consultez www.welchallyn.com/greenseries.

4341 State Street Road, PO Box 220, Skaneateles Falls, NY 13153-0220 É.-U.
(Tél.) 800.535.6663 (Télec.) 315.685.3361 www.welchallyn.com



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™