



Propaq® LT | Moniteur continu facile à mettre en place

Propaq® LT de Welch Allyn

Il ne va pas seulement changer la manière dont vous surveillez vos patients, mais également l'endroit où vous pourrez le faire.



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Le moniteur Propaq® LT de Welch Allyn

Pour surveiller plus de patients où vous le voulez, quand vous le voulez.

TAILLE RÉELLE PRÉSENTÉE :
Le Propaq® LT de Welch Allyn pèse moins d'un kilo.

La fiabilité, la robustesse, l'intuitivité et le prix se combinent pour vous offrir le moniteur le plus polyvalent actuellement sur le marché.

Le Propaq® LT est le moniteur idéal à ce jour pour l'environnement hospitalier dans sa globalité, en vous permettant d'étendre la surveillance continue dans des zones de l'hôpital où cela était impossible dans le passé en raison des difficultés techniques et économiques. Grâce à sa grande facilité d'utilisation et de configuration, le Propaq® LT est le choix parfait pour les infirmières des services de soins généraux. Fidèle à la qualité légendaire Propaq®, il est robuste et fiable et donc totalement adapté pour les services d'urgences, les transferts intra-hospitaliers et le transport en pré-hospitalier.


Le Propaq® LT équivaut donc à 4 moniteurs (ambulatoire, de chevet, de transport et de transfert) pour le prix d'1!



Modes d'affichage pré-configurés Réinitialisation alarme/silence

Capture d'événements Clavier de navigation Pression artérielle

Les caractéristiques avancées de Masimo incluent l'identification du signal et la qualité de l'indicateur (SIQ) et l'indice de perfusion (PI), comme montré ci-dessous dans la tendance tabulaire avec une courbe.



ID: SET_NEASILJJ Adult Rm 20:56:08

Tab/Wave	80	20	96
Time	HR/min	NIBP mmHg	Resp/min SpO2 %
20:56	80	n/a	20 96 (5.91)
20:55	80	n/a	20 96 (5.92)
20:54	80	n/a	20 96 (5.92)
20:53	80	n/a	20 96 (5.92)
20:52	80	n/a	20 96 (5.91)
20:51	80	n/a	20 96 (5.90)
20:50	80	n/a	22 96 (5.91)

Vous pouvez basculer rapidement entre trois modes d'affichage disponibles. Configurable au choix parmi 5 modes d'affichages. Affichage numérique en grands caractères illustré sur le moniteur et ci-dessus deux courbes et tendance tabulaire avec une courbe.

Le seul moniteur que vous pouvez utiliser quand vous le voulez et où vous le voulez.

Principales caractéristiques:

- Qualité et robustesse légendaire du Propaq®, avec une résistance aux chocs jusqu'à 75 G
- Fréquence cardiaque, ECG 3 ou 5 dérivations, SpO₂, PNI, respiration
- SpO₂ Masimo SET® filtrant les artéfacts de mouvement ou SpO₂ Nellcor®
- PNI Smartcuf® filtrant les artéfacts de mouvement
- Modes nouveau-né, enfant et adulte
- Monitoring continu ou prise ponctuelle des constantes
- Tendances tabulaires et graphiques sur 24 heures
- Enregistre jusqu'à 20 événements de 21 secondes sur la totalité des paramètres monitorés
- Connectivité sans fil FlexNet™ 802.11a vers la station centrale Acuity® de Welch Allyn (en option)
- Certification par l'armée américaine de navigabilité en avion et hélicoptère

Equippé avec l'écran couleur grand format en option et de la station d'accueil, le Propaq® LT est idéal pour être utilisé comme moniteur de chevet. Et, avec une conception révolutionnaire qui le rend assez léger pour s'adapter sur une potence, assez robuste pour le transport aérien, et assez souple pour les applications pédiatriques, le Propaq® LT vous donne la puissance de surveiller plus de patients dans encore plus d'endroits qu'auparavant.

La technologie exclusive Propaq® franchit un nouveau cap pour répondre aux besoins des environnements hospitaliers d'aujourd'hui.

Écran couleur grand format en option.

Le Propaq® LT se connecte facilement à un grand écran couleur avec un choix du mode d'affichage à 4 ou 9 tracés, le rendant parfait pour les procédures de soin ou le chevet. Et avec des options de montage sur table et mural, vous avez la souplesse de pouvoir utiliser votre grand écran couleur là où vous en avez le plus besoin. Des écrans conventionnels du marché peuvent être achetés séparément pour l'utilisation de cette option.



Vous pouvez choisir entre 4 ou 9 courbes et visualiser toutes les données numériques en temps réel y compris les limites d'alarme.

Écran couleur grand format sur fixation murale.



Impression des rapports de tendances tabulaires, alarmes et événements et des courbes (snapshot) instantanées du patient surveillé.

Intégrer les technologies les plus récentes

Le Propaq® LT est compatible via son logiciel de configuration et son interface d'impression des tendances avec les PC équipés avec Windows® 2000/XP. Le Propaq® LT est relié à la station centrale Acuity® via le réseau 802.11a FlexNet™ et devient ainsi un élément de la solution "Flexible monitoring". Les clients peuvent faire fonctionner leurs moniteurs Welch Allyn sur un réseau dédié 802.11a ou sur un réseau mutualisé 802.11a/b/g avec les autres applications hospitalières.



Suffisamment petit pour se tenir sur une table de chevet, assez léger pour être utilisé en ambulatoire, fixez simplement le Propaq® LT sur sa station d'accueil pour l'utiliser au chevet du patient.

Pour plus d'informations sur le Propaq® LT, contactez votre représentant Welch Allyn..



Tous les moniteurs de signes vitaux Propaq® sont livrés en standard avec la technologie Smartcuf®, une nouvelle référence pour la précision de la PNI. Ce logiciel breveté offre des performances et une précision à la pointe du progrès en présence d'artéfacts de mouvements.



Ce moniteur est validé pour l'utilisation durant toutes les phases de vol à bord d'avions de l'armée américaine. MIL STD 461E Armée: CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, RS103.



Seuls les capteurs de saturation Masimo SET®, incluant les câbles LNCS et les capteurs usage unique NR, doivent être utilisés avec l'option de saturation Masimo. Masimo, Masimo SET, LNCS et NR sont des marques déposées de la société MASIMO.



Seul les capteurs d'oxymétrie pulsée Nellcor® DxiMax® peuvent être utilisés avec l'option d'oxymétrie pulsée Nellcor®. Nellcor® et DxiMax® sont des marques déposées de Nellcor Puritan Bennett, Inc.



La station centrale Acuity® de Welch Allyn utilise l'architecture Aruba Mobile Edge avec un niveau de sécurité élevé pour les applications voix, données et applications critiques. Cette technologie avancée répond aux exigences HIPAA.

Tous droits réservés. Acuity®, Propaq® et Smartcuf® et FlexNet™ sont des marques déposées de Welch Allyn. Les autres noms de produits et sociétés ne sont mentionnés qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Pour plus de renseignements, contactez notre partenaire

SEBAC

16 avenue des Louvresses
92230 Gennevilliers

Mail: contact@sebac.fr
Tél: +33 1 41 47 56 56
Fax: +33 1 41 47 56 57
www.sebac.com

© 2009 Welch Allyn SM2832FRS Rev F

www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™